


FOCAL LENGTH (EFL): 40 ±0,4

BACK FOCAL LENGTH (BFL): 38,546

1 AR COATING: VIS 0°
R(AVG) ≤ 0,4% FROM 425-675nm @ 0° AOI

2 BLACKENED SURFACE

LEFT SURFACE		MATERIAL	RIGHT SURFACE	
R	20,67±0,021 CX	GLASS N-BK7 517/642	R	∞ PL
Øe	11,5		Øe	11,5
3/	3 (0,5) λ=632,8 nm		3/	3 (0,5) λ=632,8 nm
4/	-		4/	1,93'
5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/	-		6/	-

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY		
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110		

FIRST ANGLE PROJECTION

ALL DIMS IN: mm

Edmund Optics®

TITLE	12,5mm Dia, x 40,0mm FL, VIS 0, Inked, Plano-Convex Lens		
DWG NO	38293INK	SHEET SIZE A4	SHEET 1 OF 1